


D 600-2200 [G] LACO
 Muldenmangel, Gas
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm




- Leistung 126.0 kg/h^{*}, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

^{*} Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516076018 / Materialnummer: 11034680 / Alte Materialnummer: 53602235D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	600
Arbeitsbreite in mm	2200
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	126,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	6,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	52,00
Gesamtanschluss in kW	4,82
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	55
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1414
Außenmaß, Nettobreite in mm	3175
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1945
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1514
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3275
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1640
Nettogewicht in kg	2200
Bruttogewicht in kg	2230
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•

D 600-2200 [G] LACO
 Muldenmangel, Gas
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm



EAN: 4002516076018 / Materialnummer: 11034680 / Alte Materialnummer: 53602235D

Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option)	•
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausefunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•