


D 600-3000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



- Leistung 160.0 kg/h*, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516076094 / Materialnummer: 11034760 / Alte Materialnummer: 53603005D

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	600
Arbeitsbreite in mm	3000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Polyester-Nadelfiltzuch, Aramid-Nadelfiltzuch (Option)

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	160,0
--	-------

Steuerung

Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	6,5
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	60,00
Gesamtanschluss in kW	64,82
Absicherung in A	100
Sonderspannung (Option)	•

Wärmeträger

Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	100

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1414
Außenmaß, Nettobreite in mm	3975
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1945
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1514
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4075
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1640
Nettogewicht in kg	2600
Bruttogewicht in kg	2630


Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

D 600-3000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN: 4002516076094 / Materialnummer: 11034760 / Alte Materialnummer: 53603005D

Ausstattung

Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausefunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

Anschlussmöglichkeiten

Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
----	---