

D 600-1750 [S] LACO Muldenmangel, Dampf mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



- Leistung 90.0 kg/h^{*}, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Präzise und Anpassungsfähig flexibele, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung patentierte Air-Stream-Mulde (Ontion)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung effizientes Ölumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten optionale Geräteausstattung

EAN: 4002516076117 / Materialnummer: 11034780 / Alte Materialnummer: 53601845D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	600
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester- Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	90,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch- Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	6,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Gesamtanschluss in kW	2,62
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1414
Außenmaß, Nettobreite in mm	2725
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1945
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1514
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2825
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1640
Nettogewicht in kg	1800
Bruttogewicht in kg	1830
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 μPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	<u>•</u>
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•

Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.



D 600-1750 [S] LACO Muldenmangel, Dampf mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1750 mm.



EAN: 4002516076117 / Materialnummer: 11034780 / Alte Materialnummer: 53601845D

Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•