

LAC/SPEED80

Erweiterte Mangelgeschwindigkeit

für mehr Leistung - Walzengeschwindigkeit bis 16 m pro Minute.

SPEED



- Einstellung der Geschwindigkeit zwischen 3 und 16 m/min.
- Geeignet für D 800

EAN: 4002516075950 / Materialnummer: 11034870 / Alte Materialnummer: 59535031D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	10
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	10
Außenmaß, Bruttobreite in mm	10
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	10
Nettogewicht [kg]	2,00
Bruttogewicht in kg	2,00