

D 800-3000 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.




- Leistung 230.0 kg/h^{*}, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

^{*} Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516076322 / Materialnummer: 11035130 / Alte Materialnummer: 53803035D

| Bauform und Ausführung | |
|--|--|
| Bauform | Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe |
| Linie | Professional |
| Außenverkleidung | Eisengrau |
| Walzendurchmesser in mm | 800 |
| Arbeitsbreite in mm | 3000 |
| Muldenmaterial | Stahl |
| Mangelunterbewicklung | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung |
| Mangel Tuch | Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h | 230,0 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Drehwahlschalter |
| Touch-Display (Option) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 3,0 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 12,0 |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Gas |
| Elektroanschluss | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Heizleistung Gas in kW | 140,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 6,32 |
| Absicherung in A | 40 |
| Sonderspannung (Option) | • |
| Wärmeträger | |
| Ölumlaufpumpe | • |
| Ölinhalt in l | 60 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1615 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 4240 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 2115 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1700 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 4300 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1900 |
| Nettogewicht in kg | 3100 |
| Bruttogewicht in kg | 3130 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Ausstattung | |
| Ölbrenner (Option) | • |

D 800-3000 [G] LACO
 Muldenmangel, Gas
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN: 4002516076322 / Materialnummer: 11035130 / Alte Materialnummer: 53803035D

| | |
|--|---|
| Flüssiggaskit (Option) | • |
| 3-Wege-Ventil (Option) | • |
| Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option) | • |
| Verlängerter Ausgabetisch (Option) | • |
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste | • |
| Fußschaltung (Option) | • |
| Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option) | • |
| Synchronisierte Einlaufgurte (Option) | • |
| Tieferer Eingabetisch (Option) | • |
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option) | • |
| Wäscheabstreifer | • |
| Abstreiferüberwachung (Option) | • |
| Wäschekasten | • |
| Wäscherückführung (Option) | • |
| Abdeckhaube | • |
| Pausenfunktion | • |
| Flexible, lasergeschweißte Mulde | • |
| Air-Stream Mulde (Option) | • |
| Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option) | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Eingabemaschine (Option) | • |
| Faltung (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |