

## D 800-3000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



- Leistung 230.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002516076407 / Materialnummer: 11035300 / Alte Materialnummer: 53803005D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	3000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	230,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	90,00
Gesamtanschluss in kW	96,32
Absicherung in A	160
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Öllumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	105
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1615
Außenmaß, Nettobreite in mm	4240
Außenmaß, Nettotiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	3100
Bruttogewicht in kg	3130
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabetrichter (Option)	•

D 800-3000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN: 4002516076407 / Materialnummer: 11035300 / Alte Materialnummer: 53803005D

Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•