


D 800-3300 [EL] LACO
Muldenmangel, Elektro
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



- Leistung 250.0 kg/h*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 3300 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Öllumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516076414 / Materialnummer: 11035320 / Alte Materialnummer: 53803305D

| Bauform und Ausführung | |
|--|--|
| Bauform | Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe |
| Linie | Professional |
| Außenverkleidung | Eisengrau |
| Walzendurchmesser in mm | 800 |
| Arbeitsbreite in mm | 3300 |
| Muldenmaterial | Stahl |
| Mangelunterbewicklung | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung |
| Mangel Tuch | Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h | 250,0 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Drehwahlschalter |
| Touch-Display (Option) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 3,0 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 12,0 |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 90,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 96,32 |
| Absicherung in A | 160 |
| Sonderspannung (Option) | • |
| Wärmeträger | |
| Öllumlaufpumpe | • |
| Ölinhalt in l | 105 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1615 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 4540 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 2115 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1700 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 4600 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1900 |
| Nettogewicht in kg | 3400 |
| Bruttogewicht in kg | 3430 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Ausstattung | |
| Verlängerter Ausgabetrich (Option) | • |

D 800-3300 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



EAN: 4002516076414 / Materialnummer: 11035320 / Alte Materialnummer: 53803305D

| | |
|--|---|
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste | • |
| Fußschaltung (Option) | • |
| Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option) | • |
| Synchronisierte Einlaufgurte (Option) | • |
| Tieferer Eingabetisch (Option) | • |
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option) | • |
| Wäscheabstreifer | • |
| Abstreiferüberwachung (Option) | • |
| Wäschekasten | • |
| Wäscherrückführung (Option) | • |
| Abdeckhaube | • |
| Pausenfunktion | • |
| Flexible, lasergeschweißte Mulde | • |
| Air-Stream Mulde (Option) | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option) | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Eingabemaschine (Option) | • |
| Faltung (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |