

PG 8063 [OK Safety]
Stand-Spülmaschine
ohne Körbe, für Feuerwehren.



- Max. Reinigungsleistung: 12 Lungenautomaten bzw. 2 Körbe/ Charge
- Sichere Aufbereitung von Lungenautomaten und Atemschutzmasken
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Sichere Aufbereitung mit spülgutspezifischen Spezialprogrammen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

EAN: 4002516080466 / Materialnummer: 11045710 / Alte Materialnummer: 61806340EU1

Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine, Frontlader
Linie	Professional Safety
Modell	Safety
Spülsystem	Frischwasser Frontlader
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Anwendung	
Geeignet für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Leistungsdaten	
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Maximale Nachspültemperatur in °C	60
Reinigungsleistung Lungenautomaten/Charge	12
Reinigungsleistung Atemschutzmasken/Charge	6
Reinigungsleistung Körbe/Charge	2
Lebensdauer in Spülzyklen	15000
Getestete Betriebsstunden	15000
Steuerung	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Touch on Metal
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	2,90
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
VE/TE-Wasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,40-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	18,00

PG 8063 [OK Safety]
Stand-Spülmaschine
ohne Körbe, für Feuerwehren.



EAN: 4002516080466 / Materialnummer: 11045710 / Alte Materialnummer: 61806340EU1

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	820
Außenmaß mit Deckel, Höhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	600
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	675
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	745
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	530
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	505
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Nettogewicht [kg]	72
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N	1200

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,08

Programme

Sf Special	•
Sf Special Plus	•
Vario Chem	•

Korbgestaltung

Ohne Korbausstattung	•
----------------------	---

Ausstattung

Trocknung	ohne
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
Optische Schnittstelle	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•

Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
--------------------------------------------	---

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
EMV	•
Funkschutz	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•