

PWM 906 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 6.0 kg in 49 min .



- Trommelvolumen 57 l , Füllgewicht 6.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch*
- Zukunftsfähig vernetzt per WLAN

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516087502 / Materialnummer: 11050570 / Alte Materialnummer: 51906251D

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Lotosweiß |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 6,0 |
| Trommelvolumen in l | 57 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 7,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,16 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 7,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 45,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 0,95 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 42,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,38 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 45 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1600 |

PWM 906 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 6.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516087502 / Materialnummer: 11050570 / Alte Materialnummer: 51906251D

| | |
|---|--------------------------------|
| g-Faktor | 704 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Flex |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| CapDosing | • |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2N~ 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 5,30 |
| Gesamtanschluss in kW | 5,50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Mögliche Spannungsvariante | |
| Elektroanschluss | 230V~ |
| Heizleistung in kW | 2,65 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,85 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 596 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 100,0 |
| Bruttogewicht in kg | 104 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 2820 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,00 |
| Ausstattung | |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| Desinfektionsspülen | • |

PWM 906 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 6.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516087502 / Materialnummer: 11050570 / Alte Materialnummer: 51906251D

| | |
|---|----|
| EcoSpeed | • |
| Vorbügeln | • |
| Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| LAN/WLAN-Modul (Option) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |