

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Schnelles Aufheizen und gleichmäßige Wärmeverteilung – TwinPower



EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Bauform und Design

Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
PureLine	•

Gerätetyp und Design

Backofen	•
----------	---

Genussvorteile

Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Rotisseriesmotor	•

Betriebsarten

Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Intensivbacken	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Niedertemperaturgaren	•
Eco-Heißluft	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
3D-Bedienpult	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•

H 7890 BP
90 cm breiter Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampferzeuger Leistung in kW	1,10
Frischwassertank Volumen in l	0,3
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	90
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.




EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Kenzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrillantLight
TwinPower Heißluftgebläse	•
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	860
Nischenbreite max. in mm	860
Nischenhöhe min. in mm	517
Nischenhöhe max. in mm	517
Nischtiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	895 x 478 x 568
Gerätebreite in mm	895
Gerätehöhe in mm	478
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	74,0
Gesamtanschlusswert in kW	5,60
Spannung in V	220-240
Länge Anschlussleitung in m	1,80
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Nullleiter	Ja
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 91	2
Back- und Bratrost PyroFit	2
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Grill- und Bratblech mit PerfectClean	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? , ? ? , ? ? , ? , ? ? ?


H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.




Einbau H7000 90, Skizze




Einbau H7000 90 Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.




Installation H7000 90, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




H7890BP, Skizze

1) 350 mm, 2) 300 mm, 3) 48 mm, 4) 35 mm, 5) 16.5 mm



Seitenansicht H7000 90, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



Seitenansicht H7000 90 Unterbau, Skizze

2 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl