

DG 2740

Einbau-Dampfgarer

für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.



- 7-Segment-Display mit Sensorbedienung – EasySensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes – Menügarer
- Gelinggarantie für jede Speise – Automatikprogramme
- Viel Platz – 40 l rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516127994 / Materialnummer: 11106270 / Alte Materialnummer: 23274040D

Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	•
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
ContourLine	•
Genussvorteile	
Externe Dampferzeugung	•
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Erhitzen	•
Eco-Dampfgaren	•
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügarer	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Individuelle Einstellungen	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
DualSteam	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release Mechanismus	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Technische Daten	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40

DG 2740

Einbau-Dampfgarer


für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.



EAN: 4002516127994 / Materialnummer: 11106270 / Alte Materialnummer: 23274040D


Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischtiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	26,8
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40	1
Stellrost	1
Auffangschale DGG 100 40	1
Entkalkungstabletten	2

DG 2740
 Einbau-Dampfgarer
 für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze


1) 474 mm, 2) 360 mm, 3) 43 mm, 4) 22,5 mm, 5) 53.75 mm




Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,



Seitenansicht, DG, DGM, ESW7x20 Skizze




Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze




Seitenansicht_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010, Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl




Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze



Verschraubung DG DGM, Skizze




Einbauzeichnung DG DGM, Skizze



Seitenansicht DG DGM, Skizze
 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

DG 2740
Einbau-Dampfgarer
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.



Installation DG, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm²