

DGM 7340

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse – Quick & Gentle
- Gelinggarantie für jede Speise – Automatikprogramme
- Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

EAN: 4002516115694 / Materialnummer: 11106480 / Alte Materialnummer: 23734044D

<b>Bauform</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
<b>Bauform und Design</b>	
Dampfgarer mit Mikrowelle	•
ContourLine	•
<b>Genussvorteile</b>	
Quick & Gentle	•
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Schnellgaren	•
Erhitzen	•
Mikrowelle	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

DGM 7340

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



EAN: 4002516115694 / Materialnummer: 11106480 / Alte Materialnummer: 23734044D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
<b>Dampftechn. / Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release Mechanismus	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischtiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	30,6
Gesamtanschlusswert in kW	3,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50

DGM 7340

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



EAN: 4002516115694 / Materialnummer: 11106480 / Alte Materialnummer: 23734044D

Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40	1
Stellrost	1
Glasschale DMGS7 100 30	1
Entkalkungstabletten	2
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGM 7340


Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze


1) 474 mm, 2) 360 mm, 3) 43 mm, 4) 22,5 mm, 5) 53,75 mm



ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze




ESW7x20, DGM7x4x Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) kein Anschluss in diesem Bereich




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




Seitenansicht\_DG\_DGM\_ESW7x10\_EVS7010, Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



DG7xxx, DGM7xxx, Skizze



Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze




Verschraubung DG DGM, Skizze


DGM 7340

Dampfgarer mit Mikrowelle


für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



Einbauzeichnung DG DGM, Skizze



Seitenansicht DG DGM, Skizze  
22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



Installation DGM, Skizze

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) Wasserzulaufschlauch, L=2000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) kein Anschluss in diesem Bereich