

PG 8063 [Safety Set LA ASM]  
Stand-Spülmaschine  
für die Aufbereitung von Lungenautomaten und Atemschutzmasken.



- Max. Reinigungsleistung: 6 Lungenautomaten und 6 Atemschutzmasken
- Sichere Aufbereitung von Lungenautomaten und Atemschutzmasken
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Sichere Aufbereitung mit spülgutspezifischen Spezialprogrammen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

EAN: 4002516116806 / Materialnummer: 11107530 / Alte Materialnummer: 619947991MA

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Stand-Spülmaschine
Linie	Professional Safety
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Reinigungsleistung Lungenautomaten/Charge	6
Reinigungsleistung Atemschutzmasken/Charge	6
Reinigungsleistung Körbe/Charge	2
Lebensdauer in Spülzyklen	15000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Touch on Metal
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	2,90
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
VE/TE-Wasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,10-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
<b>Maße und Gewicht</b>	
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	57,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,08
<b>Programme</b>	
Sf Special	•
Sf Special Plus	•
Vario Chem	•

PG 8063 [Safety Set LA ASM]

Stand-Spülmaschine

für die Aufbereitung von Lungenautomaten und Atemschutzmasken.



EAN: 4002516116806 / Materialnummer: 11107530 / Alte Materialnummer: 619947991MA

#### Ausstattung

Trocknung	ohne
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
Optische Schnittstelle	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•

#### Anschlussmöglichkeiten

Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
--	---

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
EMV	•
Funkschutz	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•