

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



- Kochinnovation. Jeden Tag und Zuhause dank M Chef
- Mit verbesserten Ergebnissen in Struktur und Gleichmäßigkeit
- Anspruchsvolle Gerichte dank Gourmet Assistent und Gourmet Profi
- Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig Garen mit M Chef Menü
- Zeitersparnis von bis zu 70% bei exzellenter Qualität

EAN: 4002516144168 / Materialnummer: 11107920 / Alte Materialnummer: 20786035D

| Bauform und Design | |
|-------------------------------------|-------------|
| Dialoggarer | • |
| Farbe | Graphitgrau |
| Hinterleuchtetes M Chef Logo | • |
| Genussvorteile | |
| M Chef Kochinnovation | • |
| Private Dining | • |
| Gourmet Profi | • |
| Gourmet Assistent | • |
| Vorheizen | • |
| Speisethermometer | • |
| Warmhalten | • |
| CrispFunction | • |
| Betriebsarten | |
| M Chef + Heißluft plus | • |
| M Chef + Ober-/Unterhitze | • |
| M Chef + Intensivbacken | • |
| M Chef + Klimagaren | • |
| M Chef + Bratautomatik | • |
| M Chef + Grill groß | • |
| M Chef + Umluftgrill | • |
| Schonendstes Auftauen | • |
| M Chef Menü | • |
| Bratautomatik | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Heißluft Plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Klimagaren | • |
| Klimagaren mit Heißluft Plus | • |
| Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Klimagaren mit Intensivbacken | • |
| Klimagaren mit Bratautomatik | • |
| Niedertemperaturgaren | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Zeitlich programmierbare Dampfstöße | • |
| Polyphone Signaltöne | • |
| Tageszeitanzeige | • |

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



EAN: 4002516144168 / Materialnummer: 11107920 / Alte Materialnummer: 20786035D

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Uhrzeitsynchronisation | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlag Gourmet Units | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Sabbat Programm | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Automatische Restwärmenutzung | • |
| Pflegekomfort | |
| Pyrolytische Selbstreinigung | • |
| Katalysator beheizt | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Türverriegelung im Pyrolysebetrieb | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 50 |
| Anzahl der Einschubebenen | 4 |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Temperaturen in °C | 30-300 |
| Temperaturen min. in °C | 30 |
| Temperaturen max. in °C | 300 |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 590 |
| Nischenhöhe max. in mm | 595 |
| Niscentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 596 |
| Gerätetiefe in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 60,8 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,70 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Anschlusskabel | • |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,00 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Backblech mit PerfectClean | 1 |
| Universalblech mit PerfectClean | 1 |


DO 7860
Dialoggarer
- Designerküche wird Sterneküche.




EAN: 4002516144168 / Materialnummer: 11107920 / Alte Materialnummer: 20786035D

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Back- und Bratrost PyroFit | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , |


DO 7860
 Dialoggarer
 - Designerküche wird Sterneküche.




DO7860, Skizze
 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, Skizze
 1) Netzanschlussleitung, L = 1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²



H7000 Griff, Glas, Skizze
 1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm