

KM 7004 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002516151876 / Materialnummer: 11127290 / Alte Materialnummer: 26700410D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	2
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-200
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	1850
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	2200
Max. Leistung in W	1400
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Bedienung über Knebel	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Abmessungen (B x T) in mm	626 x 51 x 526

KM 7004 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld


mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



EAN: 4002516151876 / Materialnummer: 11127290 / Alte Materialnummer: 26700410D

Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Nein

KM 7004 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



KM 7004 FR, KM 7005 FR (Skizze)

1) vorn , 2) Einbauhöhe