

KM 7999 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity
- Intelligente Bedienung dank Touch-Display
- Mit 8 TempControl Sensoren
- Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre
- In 942 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	SilentMove
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Booster-Leistung in W	3600
Max. Leistung in W	2800
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	370x290
Max. Booster-Leistung in W	3600
Max. Leistung in W	2800
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Booster-Leistung in W	3600
Max. Leistung in W	2800
Bedienkomfort	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	Touch-Display
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Touch-Display	•
Displayfarbe	mehrfarbig
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
Assistenzprogramme	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

KM 7999 FR
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmearzeige	•


Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	942
Abmessungen in mm (Höhe)	68
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	61
Gewicht in kg	22
Gesamtanschlusswert in kW	10,35
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
WLAN-Stick XKS 3170 W	•

KM 7999 FR
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



KM 7999 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3) Anschluss
WLAN Stick