

CVA 7440

Einbau-Kaffeevollautomat

im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Immer frisch gemahlen – AromaticSystemFresh
- Komfortabel bewirten – Für größere Mengen – Kannenfunktion

EAN: 4002516139836 / Materialnummer: 11164080 / Alte Materialnummer: 29744030D

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Farbe	Graphitgrau
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch Zubereitung	•
OneTouch for Two Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießerprofile programmierbar	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	4,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClickMilchgefäß	•
ComfortDoor	•
Versteckter Türgriff	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600
Entnehmbare Bohnenbehälter	•
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,7
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	17
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•

CVA 7440

Einbau-Kaffeevollautomat

im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



EAN: 4002516139836 / Materialnummer: 11164080 / Alte Materialnummer: 29744030D

Individuelle Einstellungen

**Getränkesspezialitäten**

Wählbare Getränkemengen in ml 20-300

Ristretto einfach

Ristretto doppelt

Espresso einfach

Espresso doppelt

Kaffee einfach

Kaffee doppelt

Kaffee lang einfach

Kaffee lang doppelt

Cappuccino einfach

Cappuccino doppelt

Latte Macchiato einfach

Latte Macchiato doppelt

Heiße Milch einfach

Heiße Milch doppelt

Milchschaum einfach

Milchschaum doppelt

Espresso Macchiato einfach

Espresso Macchiato doppelt

Cappuccino Italiano einfach

Cappuccino Italiano doppelt

Flat white einfach

Flat white doppelt

Café au lait einfach

Café au lait doppelt

Caffè Latte einfach

Caffè Latte doppelt

Caffè americano einfach

Caffè americano doppelt

Long black einfach

Long black doppelt

Warmwasser einfach

Warmwasser doppelt

Heißwasser einfach

Heißwasser doppelt

Schwarzer Tee einfach

Schwarzer Tee doppelt

Kräutertee einfach

Kräutertee doppelt

Früchtetee einfach

Früchtetee doppelt

Grüner Tee einfach

Grüner Tee doppelt

Weißer Tee einfach

Weißer Tee doppelt

Japan Tee einfach

Japan Tee doppelt

Chai Latte einfach

Chai Latte doppelt

CVA 7440

Einbau-Kaffeefullautomat

im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.

EAN: 4002516139836 / Materialnummer: 11164080 / Alte Materialnummer: 29744030D

Kaffeekanne	•
Teekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,6
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,9
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Minimale Nischenbreite in mm	560
Maximale Nischenbreite in mm	568
Minimale Nischenhöhe in mm	450
Maximale Nischenhöhe in mm	452
Nischentiefe in mm	500
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	475
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	108,0
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Reiniger für Milchleitungen	•
Miele Kaffee 250g	•

CVA 7440

Einbau-Kaffeevollautomat

im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



EAN: 4002516139836 / Materialnummer: 11164080 / Alte Materialnummer: 29744030D

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

CVA 7440


Einbau-Kaffeefullautomat

im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.




CVA7000, Seitenansicht (\*Fußnote) (Skizze)

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



CVA7000, Draufsicht (Einbauskitze)



CVA7000 (Skizze)