

WWG360 WPS PWash&9kg
 W1 Waschmaschine Frontlader:
 A | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home



EAN: 4002516217039 / Materialnummer: 11284180 / Alte Materialnummer: 11WG3603D

- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten*
- Unsere Schontrummel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt
- Das Extra Vorbügeln reduziert Falten und spart bis zu 50 % Zeit und Mühe**
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp – ComfortSensor
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home***

* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

** Patent EP 2 088 231

*** Zusätzliches digitales Angebot der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrummel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•

WWG360 WPS PWash&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A I 9 kg I 1400 U/min I QuickPowerWash I Vorbügeln I Miele@home



EAN: 4002516217039 / Materialnummer: 11284180 / Alte Materialnummer: 11WG3603D

Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Waschoptionen	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	93
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50

WWG360 WPS PWash&9kg
 W1 Waschmaschine Frontlader:
 A | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home




EAN: 4002516217039 / Materialnummer: 11284180 / Alte Materialnummer: 11WG3603D

Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2


Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
Gutschein für Miele Waschmittel	•

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WWG360 WPS PWash&9kg
W1 Waschmaschine Frontlader:
A | 9 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm