

PW 5082 XL [EL DV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54 min und Ablaufventil.



- Trommelvolumen 80 I , Füllgewicht 9.0 kg
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse Restfeuchte 50 % *, g-Faktor 440
- Einfachste Bedienung durch Drehwahlschalter und Klartextdisplay

EAN: 4002516256137 / Materialnummer: 11375930 / Alte Materialnummer: 515082X4D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Octoplus
Front	Octoblau
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in I	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an	8,00
Warmwasser in I/kg	0,00
Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an	0,05
Warmwasserin kWh/kg	-,
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	54
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	54
Restfeuchte bei	50
Warmspülen in %	
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1200
g-Faktor	440
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	ProfiLine B Symbol
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter Flüssigdosieradapter	• OT ACTION
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen	6
[Anzahl]	0
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Donoizangoart	Lioittio

^{*} Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten



PW 5082 XL [EL DV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 54 min und Ablaufventil.



EAN: 4002516256137 / Materialnummer: 11375930 / Alte Materialnummer: 515082X4D

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	6,30
Gesamtanschluss in kW	6,50
Absicherung in A	10
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	727
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	140,0
Bruttogewicht in kg	148
Maximale Bodenbelastung in N	2330
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,30
Ausstattung	
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	