

DA 2906 EXTA

Deckengebläse

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Elegantes Design – harmonische Integration in Küchenumfeld
- Komfortable Bedienung – Fernbedienung.
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 4 LED-Strahler
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Variabel – mit Randabsaugungspaneele aus Glas oder Edelstahl



EAN: 4002516283317 / Materialnummer: 11392160 / Alte Materialnummer: 28290657D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DA 2906 EXTA
Materialnummer Hersteller	11392160
EAN-Nummer	4002516283317
Bauform	
Deckengebläse	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Design	
Mehrzonenrandabsaugung	•
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	110,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	450
Farbtemperatur in K	3500
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	1100
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	117
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	117
Höhe des Haubenkörpers in mm	117
Tiefe des Haubenkörpers in mm	700
Nettogewicht in kg	21,0
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1

DA 2906 EXTA

Deckengebläse

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



EAN: 4002516283317 / Materialnummer: 11392160 / Alte Materialnummer: 28290657D

Gesamtanschlusswert in kW	0,34
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss seitlich	•
Abluftanschluss oben, hinten und seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Fernbedienung	•