

## DA 4298 W EXTA Puristic Plus

### Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 3 LED-Strahler
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN: 4002516283263 / Materialnummer: 11392260 / Alte Materialnummer: 28429857D

<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Bauform und Design</b>	
Farbe	Edelstahl
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	106,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	3
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	670
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685–1005
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	685
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	22,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•

## DA 4298 W EXTA Puristic Plus

### Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002516283263 / Materialnummer: 11392260 / Alte Materialnummer: 28429857D

Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner $\leq$ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm $\emptyset$	•
Rückstauklappe	•

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Wand-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 4298 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),