

CS 7101-1 FL
SmartLine-Element
mit einem Dual-Wok-Brenner



- Einfache Steuerung – Einhandbedienung mit Knebeln
- Elegantes Design – für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Großes Leistungsspektrum – Dual-Wok mit bis zu 4.500 Kilowatt kW Leistung
- Einfache Reinigung – Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger

EAN: 4002516306832 / Materialnummer: 11402760 / Alte Materialnummer: 27710151D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
SmartLine	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	Dual-Wokbrenner
Größe in mm	Ø 300
Max. Leistung in W	4500
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	Knebel
Bedienung über Knebel	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•
Sicherheit	
GasStop	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	92 x 378 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	92
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	358/382 x 500/524
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	92
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Gewicht in kg	7
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Gesamtanschlusswert in kW	4,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
CSFG7000 FlameGuard	•
Anschlusskabel	Ja
Düsenatz für Erdgas	•

CS 7101-1 FL
SmartLine-Element
mit einem Dual-Wok-Brenner



EAN: 4002516306832 / Materialnummer: 11402760 / Alte Materialnummer: 27710151D


Düsenatz für Flüssiggas

Wok-Ring

•

•

CS 7101-1 FL SmartLine-Element mit einem Dual-Wok-Brenner



CS7101FL, CS7101-1FL flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 3) Stufenfräsung, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), 5) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)