

PG 8096 U [MK SPEEDair]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+ Trocknung
- Flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516280309 / Materialnummer: 11426300 / Alte Materialnummer: 61809620D

Bauform und Ausführung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Bauform | Unterbaubare Spülmaschine |
| Linie | Professional |
| Modell | SpeedAir |
| Spülsystem | Frischwasser Frontlader |
| Anzahl Spülebenen | 2 |
| Front | Edelstahl |
| Seitenwände | Verzinkt |

Anwendung

| | |
|---|---|
| Geeignet für die Gastronomie/Bar | • |
| Geeignet für die Hotellerie | • |
| Geeignet für die Pension | • |
| Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung | • |
| Geeignet für den Kindergärten | • |
| Geeignet für Unis und Schulen | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Quick-Service-Restaurants | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |

Leistungsdaten

| | |
|--|-------|
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min. | 390 |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 5 |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 80 |
| Reinigungsleistung Teller/h | 456 |
| Reinigungsleistung Teller/h mit Dry+ | 142 |
| Reinigungsleistung Körbe/h | 24 |
| Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen | • |
| Lebensdauer in Spüzyklen | 15000 |

Steuerung

| | |
|------------------------------|----------------|
| Steuerungstyp | TouchControl |
| Programmwahl | Touch on Metal |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programme [Anzahl] | 13 |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Sprachneutrale Bedienung | • |

Standard Elektroanschluss

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 8,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,90 |
| Absicherung in A | 16 |
| CEE-Stecker | • |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,70 |

Mögliche Spannungsvariante 1

| | |
|-----------------------|--------------|
| Elektroanschluss | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 3,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,40 |
| Absicherung in A | 16 |

PG 8096 U [MK SPEEDair]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516280309 / Materialnummer: 11426300 / Alte Materialnummer: 61809620D

| Wasseranschluss/-ablauf | |
|--|--------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 1 |
| Warmwasser [Anzahl] | 1 |
| Erforderlicher Fließdruck in bar | 0,40-10,00 |
| Ablaufpumpe [DN] | 22 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |
| Integrierter Wasserenthärter | • |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l | 10,70 |
| Wasserschutzsystem | Waterproofsystem |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l | 8,00 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 820 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 598 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 580 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 675 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 745 |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm | 559 |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm | 536 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 474 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 516 |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm | 216 |
| Nettogewicht [kg] | 63 |
| Bruttogewicht in kg | 69 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 1200 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Schalleistungspegel (LwA) | 59,0 |
| Programme | |
| Universal | • |
| Super kurz | • |
| Kurz | • |
| Hygiene | • |
| Gläser | • |
| Biergläser | • |
| Bestecke | • |
| Kunststoffe | • |
| Intensiv | • |
| Regeneration | • |
| Abpumpen | • |
| Korbgestaltung | |
| 1 x Oberkorb O 891 für Tassen | • |
| 1 x Unterkorb U 890 für Einsätze | • |
| 1 x Einsatz E 810 für Dessertteller | • |
| 2 x Einsatz E 816 für Teller | • |
| 2 x Einsatz E 165 für Besteck | • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | • |
| Ausstattung | |
| Trocknung | Dry+ Trocknung |
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | • |

PG 8096 U [MK SPEEDair]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516280309 / Materialnummer: 11426300 / Alte Materialnummer: 61809620D

| | |
|---|---|
| Salzgefäß in der Tür | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Einstellbare Temperaturhaltezeit | • |
| Veränderbare Spültemperatur | • |
| Veränderbare Spülzeit | • |
| Trockenzeit veränderbar | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Umfangreiches Zubehör (Option) | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger | • |
| Externes Dosiermodul für Klarspüler | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IPX1 | • |
| EMV-Funkschutz | • |
| DIN 10512 | • |
| EN 1717 | • |