

PT 7186 Vario XL [EL SOM 3N AC 400V 50Hz]  
Ablufttrockner, elektrobeheizt  
speziell abgestimmt auf Marineanforderungen.



- Trommelvolumen 180.00 l, Füllgewicht 9.0 kg
- Große Programmvierfalt – Anwendungsspezifische Trockenprogramme
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Einfache Handhabung – Sichtfenster und Großflächenfilter

EAN: 4002516335115 / Materialnummer: 11529090 / Alte Materialnummer: 5271860XSOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Octoplus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	9,0
Füllverhältnis	1:20
Trommelvolumen in l	180,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	8,10
Programmlaufzeit in Min.	41
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitrronic L Vario
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Privathaushalte	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	7,94
Gesamtanschluss in kW	8,50
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	763
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	77,0
Bruttogewicht in kg	88
Maximale Bodenbelastung in N	1000

PT 7186 Vario XL [EL SOM 3N AC 400V 50Hz]  
 Ablufttrockner, elektrobeheizt  
 speziell abgestimmt auf Marineanforderungen.



EAN: 4002516335115 / Materialnummer: 11529090 / Alte Materialnummer: 5271860XSOM

<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,62
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Kommunikationsschacht	•
Trocknerkorb (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem	•
Serielle Schnittstelle RS 232 (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	1-2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	1-2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	1-2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	182
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	36
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	47
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•