

KF 2802 Vi
MasterCool-Kühl-Gefrierkombination
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



- Komfortable Türöffnungsunterstützung dank Push2open
- Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch dank MasterFresh
- Lichtdurchfluteter Innenraum dank LED-Elementen – BrilliantLight
- Komfortable Bedienung dank farbigem Touch Display MasterSensor



EAN: 4002516336327 / Materialnummer: 11530580 / Alte Materialnummer: 38280201D

| | |
|--|----------------|
| Gerätekategorie | |
| Kühl-Gefrierkombination | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Side-by-Side fähig | • |
| Design | |
| Beleuchtung | BrilliantLight |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Frischesystem | MasterFresh |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| MaxLoad Scharnier | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | MasterSensor |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Ja |
| SuperKühlen | • |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Sabbatmodus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Eco-Modus | • |
| Kühlgerät/-zone | |
| Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | 1 |
| Anzahl Frischeschubladen | 2 |
| SlidingShelf | • |
| Innentürabsteller für Konserven | 1 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
| Gefriergerät/-zone | |
| Anzahl der Gefrierkörbe | 2 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 295,29 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,80 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Überlaufschutz | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Optischer Türalarm | • |

KF 2802 Vi
MasterCool-Kühl-Gefrierkombination
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



EAN: 4002516336327 / Materialnummer: 11530580 / Alte Materialnummer: 38280201D

Optischer Temperaturalarm

•

Technische Daten

| | |
|--|--------------|
| Nischenbreite in mm min. | 762 |
| Nischenbreite in mm max. | 765 |
| Nischenhöhe in mm min. | 2134 |
| Nischenhöhe in mm max. | 2164 |
| Nischtiefe in mm | 629 |
| Gerätebreite in mm | 756 |
| Gerätehöhe in mm | 2127 |
| Gerätetiefe in mm | 610 |
| Gewicht in kg | 176,9 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 45 |
| Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 18 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 316 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 136 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 452 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 13 |
| Gefriervermögen in kg/24h | 14,00 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | D |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 42 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 3000 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 3,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |

Mitgeliefertes Zubehör

Active AirClean Filter


•

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

KF 2802 Vi MasterCool-Kühl-Gefrierkombination für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.




Türöffnungswinkel 90°/115°, Rechtsanschlag, MasterCool (Skizze) *Fußnote

A) Breite Gerätetür, K 2601 Vi, K 2601 SF, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 677 mm (26 2/3 , inch);, K 2602 Vi, K 2602 SF, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 677 mm (26 2/3 , inch);, K 2801 Vi, K 2801 SF, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 829 mm (32 2/3 inch);, K 2802 Vi, K 2802 SF, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 829 mm (32 2/3 inch);, K 2901 Vi, K 2901 SF, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 982 mm (38 2/3 inch);, K 2902 Vi, K 2902 SF, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 982 mm (38 2/3 inch);, B) Möbelfront (max. 38 mm) (1 1/2 inch), C) Türgriff, D) Abstand Gerätetür zur Wand (ohne Möbelfront und Türgriff);, K 2601 Vi, K 2601 SF, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 296 mm (11 2/3 , inch);, K 2602 Vi, K 2602 SF, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 296 mm (11 2/3 , inch);, K 2801 Vi, K 2801 SF, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 363 mm (14 1/3 inch);, K 2802 Vi, K 2802 SF, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 363 mm (14 1/3 inch);, K 2901 Vi, K 2901 SF, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 428 mm (16 7/8 inch);, K 2902 Vi, K 2902 SF, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 428 mm (16 7/8 inch);, E) NUR gültig für SF-Versionen: A+25 mm (1 inch)




Side-by-side, MasterCool, ohne Zwischenwand, mit Seitenwandheizung (Skizze) (mit Fußnote)


1) Seitenwandheizung KSK 2001 (EU, AUS, CN) oder KSK 2002 (US, CA, MX, BR)



KF2802Vi, KF2812Vi, KF2801Vi, KF2811Vi, Installation, MasterCool II, Skizze




KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801Vi/SF, KF2811Vi/SF, KF2981Vi/SF, Seitenansicht, MasterCool, Skizze




Side-by-Side, MasterCool, Fußnote, Skizze

1. KSK 2001/2002, 2. Gerät A, 3. Gerät B, A = Nischenmaß Gerät A, B = Nischenmaß Gerät B



KFP3015ed/cs, KFP3025ed/cs, KFP3014ed/cs, KFP3024ed/cs, Frontplatte, Frontmaße, MasterCool, Skizze

KF 2802 Vi
 MasterCool-Kühl-Gefrierkombination
 für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



KF2801Vi, KF2811SF, KF2811Vi, KF2811SF, KF2802Vi,
 KF2812SF, KF2812Vi, KF2812SF, MasterCool, Skizze

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm, 3. Wasserzulaufschlauch, L = 2000mm, 4. In diesem Bereich kein Wasser-/ELT Anschluss