

WTI360 WPM PWash 8/5kg

WT1 Waschtrockner:

Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.



- Waschen und Trocknen in kürzester Zeit – QuickPower
- Ihr Lieblingsstück ausgehen in < 1 Stunde – Single Wash&Dry
- Exklusives CapDosing-Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Vollständige App-Steuerung Ihres Waschtrockners mit Miele@home\*

\*Zusätzliches digitales Angebot der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516353270 / Materialnummer: 11568270 / Alte Materialnummer: 11TI3604D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Frontlader	•
<b>Waschmaschine mit Trockenfkt.</b>	
Durchgängig Waschen und Trocknen	•
Elektronische Restfeuchtemessung	•
Kondenstrockner mit Wasserkühlung	•
Thermoschleudern	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Chrom
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zellig
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg beim Waschen	8,0
Beladung in kg beim Trocknen	5,0
PerfectCare-Technologie	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	im Display
Automatisches Flusen ausspülen	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den vollständigen Betriebszyklus in kWh	262
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	46

WTI360 WPM PWash 8/5kg

WT1 Waschtrockner:

Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.



EAN: 4002516353270 / Materialnummer: 11568270 / Alte Materialnummer: 11TI3604D

Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den Waschzyklus in l	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den vollständigen Betriebszyklus in l	68
Schleudereffizienzklasse	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69
Programmdauer bei Nennkapazität für den Waschzyklus	219
Programmdauer bei Nennkapazität für den vollständigen Betriebszyklus	389
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,60
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
QuickPower	•
Automatic	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express	•
Dunkle Wäsche	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Daunen	•
Gardinen	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
ECO 40-60	•
<b>Trockenprogramme</b>	
QuickPower	•
Automatic	•
Baumwolle	•
Baumwolle Pfeil	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide	•
Wolle	•
Express	•
Dunkle Wäsche	•
Jeans	•
Outdoor	•

WTI360 WPM PWash 8/5kg

WT1 Waschtrockner:

Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.




EAN: 4002516353270 / Materialnummer: 11568270 / Alte Materialnummer: 11TI3604D

Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Lüften warm	•
Auffrischen	•
Finish Dampf	•
<b>Extras Trocknen</b>	
Knitterschutz	•
Schonen	•
<b>Extras Waschen</b>	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
Single	•
<b>Qualität</b>	
Kontergewichte aus Grauguss	•
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Waterproof-Metal
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	637
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1055
Gewicht in kg	97
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps	•
Gutschein für Miele Waschmittel	•


WTI360 WPM PWash 8/5kg

WT1 Waschtrockner:


Mit QuickPower und Single Wash&Dry - schnell und effizient waschen und trocknen.




WT1 8/5 kg, Einbauskizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm