

WTD163 WCS 8/5 kg
 WT1 Waschtrockner:
 8/5 kg | 1500 U/min | PerfectCare | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516363200 / Materialnummer: 11568340 / Alte Materialnummer: 11TD1631D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	WTD163 WCS 8/5 kg
Materialnummer Hersteller	11568340
EAN-Nummer	4002516363200
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Säulenfähig	•
Türanschlag	rechts
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Bauart	
Frontlader	•
Waschmaschine mit Trockenfunktion	
Durchgängig Waschen und Trocknen	•
Elektronische Restfeuchtemessung	•
Kondenstrockner mit Wasserkühlung	•
Thermoschleudern	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1500
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg beim Waschen	8
Beladung in kg beim Trocknen	5
PerfectCare-Technologie	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Automatisches Flusen ausspülen	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A – G)	D

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- 2in1: 8 kg waschen und 5 kg trocknen in einem Gerät
- Schonende Wäschepflege mit den vier Funktionen von PerfectCare
- Vollständige App-Steuerung Ihres Waschtrockners mit Miele@home**
- ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken***

* Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Wasch- und 4000 Trockengängen (= 5 Wasch- und 4 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

*** Patent EP 2 365 120



WTD163 WCS 8/5 kg
 WT1 Waschtrockner:
 8/5 kg | 1500 U/min | PerfectCare | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516363200 / Materialnummer: 11568340 / Alte Materialnummer: 11TD1631D

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den vollständigen Betriebszyklus in kWh	266
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den Waschzyklus in l	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den vollständigen Betriebszyklus in l	68
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	71
Programmdauer bei Nennkapazität für den Waschzyklus	219
Programmdauer bei Nennkapazität für den vollständigen Betriebszyklus	389
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,70
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express	•
Dunkles/Jeans	•
Baumwolle Pfeil	•
ECO 40-60	•
Trockenprogramme	
Baumwolle	•
Baumwolle Pfeil	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle	•
Express	•
Dunkles/Jeans	•
Lüften warm	•
Waschoptionen	
Kurz	•
Trockenoptionen	
Knitterschutz	•
Schonen	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•

WTD163 WCS 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

8/5 kg | 1500 U/min | PerfectCare | Miele@home | CapDosing




EAN: 4002516363200 / Materialnummer: 11568340 / Alte Materialnummer: 11TD1631D


Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	637
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1055
Gewicht in kg	94
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2


WTD163 WCS 8/5 kg
 WT1 Waschtrockner:
 8/5 kg | 1500 U/min | PerfectCare | Miele@home | CapDosing




WT1 8/5 kg, Einbauskizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, gerade Blende, Maße in mm