

CM 6160 MilkPerfection
Stand-Kaffeefullautomat
mit Miele@home und vielfältigen Kaffeespezialitäten für größtmögliche Freiheit.



- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home

EAN: 4002516364030 / Materialnummer: 11594860 / Alte Materialnummer: 29616001D

| Bauform und Design | |
|---|--------------|
| Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem | • |
| Farbe | Lotusweiß |
| Genussvorteile | |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch Zubereitung | • |
| OneTouch for Two Zubereitung | • |
| DoubleShot | • |
| Genießerprofile programmierbar | 4 |
| Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
| Mahlgrad einstellbar | • |
| Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • |
| Mahlmenge programmierbar | • |
| Wassermenge programmierbar | • |
| Wassertemperatur programmierbar | • |
| Milchmenge programmierbar | • |
| Milchschaummenge programmierbar | • |
| Vorbrühen programmierbar | • |
| TeaTimer | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm | 8,0 |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm | 14,0 |
| PerformanceMode | • |
| BrilliantLight | • |
| Expertenmodus | • |
| MultiLingua | • |
| Anzahl Bohnensorten | 1 |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g | 300 |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 300 |
| Fassungsvermögen Wassertank in l | 1,8 |
| Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 10 |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0,8 |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
| Stand-by-Zeit programmierbar | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Getränkesspezialitäten | |
| Wählbare Getränkemengen in ml | 20-300 |
| Ristretto einfach | • |
| Ristretto doppelt | • |
| Espresso einfach | • |
| Espresso doppelt | • |
| Kaffee einfach | • |
| Kaffee doppelt | • |
| Kaffee lang einfach | • |
| Kaffee lang doppelt | • |
| Cappuccino einfach | • |
| Cappuccino doppelt | • |

CM 6160 MilkPerfection
Stand-Kaffeefullautomat
mit Miele@home und vielfältigen Kaffeespezialitäten für größtmögliche Freiheit.



EAN: 4002516364030 / Materialnummer: 11594860 / Alte Materialnummer: 29616001D

| | |
|---|---------|
| Latte Macchiato einfach | • |
| Latte Macchiato doppelt | • |
| Heiße Milch einfach | • |
| Heiße Milch doppelt | • |
| Milchschaum einfach | • |
| Milchschaum doppelt | • |
| Espresso Macchiato einfach | • |
| Espresso Macchiato doppelt | • |
| Cappuccino Italiano einfach | • |
| Cappuccino Italiano doppelt | • |
| Flat white einfach | • |
| Flat white doppelt | • |
| Café au lait einfach | • |
| Café au lait doppelt | • |
| Caffè Latte einfach | • |
| Caffè Latte doppelt | • |
| Warmwasser einfach | • |
| Heißwasser einfach | • |
| Schwarzer Tee einfach | • |
| Kräutertee einfach | • |
| Früchtetee einfach | • |
| Grüner Tee einfach | • |
| Weißer Tee einfach | • |
| Japan Tee einfach | • |
| Kaffeekanne | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,1 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,5 |
| Pflegekomfort | |
| Manuelle Entkalkung | • |
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
| Komfortable Reinigungsprogramme | • |
| Automatische Spülfunktion | • |
| ComfortClean | • |
| Entnehmbare Milchleitung | • |
| Entnehmbare Brüheinheit | • |
| Wasserhärte einstellbar | • |
| Technische Daten | |
| Gerätebreite in mm | 251 |
| Gerätehöhe in mm | 359 |
| Gerätetiefe in mm | 427 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,45 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Pumpendruck in bar | 15 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,4 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Edelstahl-Milchlanze | • |

CM 6160 MilkPerfection
 Stand-Kaffeevollautomat
 mit Miele@home und vielfältigen Kaffeespezialitäten für größtmögliche Freiheit.



EAN: 4002516364030 / Materialnummer: 11594860 / Alte Materialnummer: 29616001D

Entkalkungstabletten

•

Reinigungstabletten

•

Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite

•

Miele Kaffee 250g

•

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english, español,
 français, hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands,
 norsk, polski, portugûês,
 русский, română,
 slovenčina, slovenščina,
 srpski, suomi, svenska,
 türkçe, українська, čeština,
 ελληνικά,