


PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 16 Maßgedecke in nur 17 min (längere Programmlaufzeiten bei abweichenden Anschlüssen) *
- 13 % geringerer Energieverbrauch**
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

** Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.



EAN: 4002516366171 / Materialnummer: 11604960 / Alte Materialnummer: 61010304D

Bauform und Ausführung

Bauform	Integrierte Spülmaschine
XXL-Geschirrspüler	•
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Cleansteel
Minimales Frontplattengewicht in kg	4,0
Maximales Frontplattengewicht in kg	11,0

Anwendung

Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für den Sportverein	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	14
Lebensdauer in Spülzyklen	12500

Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
---------------------------------	---

Steuerung

Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwahl Tasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	8
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•

Standard Elektroanschluss


Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16

PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366171 / Materialnummer: 11604960 / Alte Materialnummer: 61010304D

Wasseranschluss/-ablauf

Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	845
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	970
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	580
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	48
Bruttogewicht in kg	57
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1000

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	45,0

Programme

Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•

Korbgestaltung


Korbausstattung MaxiComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	4
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
Patentierete 3D-MultiFlex-Schublade	•

Ausstattung

Profi-Elektroanschluss	•
------------------------	---

PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366171 / Materialnummer: 11604960 / Alte Materialnummer: 61010304D

Trocknung	AutoOpen-Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung, Zusatzstrocknung
AutoClose	•
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
BrilliantLight	•
EcoFeedback	•
Kindersicherung	•
Brilliant GlassCare	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	95
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A)re1pW	45
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
WLAN	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•