

## PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 14 Maßgedecke in nur 17 min (längere Programmlaufzeiten bei abweichenden Anschlüssen) \*
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse
- Automatische Türöffnung bei zweimaligem Klopfen – Knock2open
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.



EAN: 4002516366188 / Materialnummer: 11604970 / Alte Materialnummer: 61010405D

### Bauform und Ausführung

Bauform	Vollintegrierte Spülmaschine
XXL-Geschirrspüler	•
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Minimales Frontplattengewicht in kg	5,0
Maximales Frontplattengewicht in kg	12,0

### Anwendung

Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für den Sportverein	•

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	14
Lebensdauer in Spülzyklen	12500

### Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
---------------------------------	---

### Steuerung

Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmähltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	8
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•

### Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70

### Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16

## PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366188 / Materialnummer: 11604970 / Alte Materialnummer: 61010405D

### Wasseranschluss/-ablauf

Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150

### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	845
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	550
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	970
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	580
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	48
Bruttogewicht in kg	57
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1000

### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	45,0

### Programme

Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•

### Korbgestaltung

Korbausstattung MaxiComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	4
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
Patenterte 3D-MultiFlex-Schublade	•

### Ausstattung

Profi-Elektroanschluss	•
------------------------	---

## PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für tägliche Spülgänge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366188 / Materialnummer: 11604970 / Alte Materialnummer: 61010405D

Trocknung	Zusatztrocknung, AutoOpen- Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung
AutoClose	•
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
<b>Effizienz</b>	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	95
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A)re1pW	45
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
WLAN	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•