


## PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro

mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung für den Marineeinsatz.



- Leistung 67.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Schnelle Abkühlung der Textilien – EasyFold-Ausgabetisch
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516367628 / Materialnummer: 11606180 /


Alte Materialnummer: 53421108SOM

| Bauform und Ausführung                             |  |
|--|--|
| Bauform  | Fronts. Wäscheingabe, Rücks. Wäscheausgabe |
| Wandbündige Aufstellmöglichkeit                    | •  |
| Linie  | Professional                               |
| Außenverkleidung                                   | Eisengrau                                  |
| Walzendurchmesser in mm                            | 365  |
| Arbeitsbreite in mm                                | 2040                                       |
| Muldenmaterial                                     | Aluminium                                  |
| Mangelunterbewicklung                              | Lamellenfederbewicklung                    |
| Mangeltuch   | Aramid-Nadelfiltztuch                      |
| Anwendung  |  |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz                  | •  |
| Geeignet für Marine                                | •  |
| Leistungsdaten                                     |  |
| Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h   | 113,0                                      |
| Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h   | 67,0                                       |
| Getestete Betriebsstunden                          | 20000                                      |
| Steuerung  |  |
| Steuerungstyp                                      | Touch-Display                              |
| Touch-Display (Option)                             | Touch-Display PRI                          |
| Programmeinstellung                                | Einstellung definierter Programmparameter  |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5  |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 5,4  |
| Einstellbare Temperatur                            | Stufenlos                                  |
| Standard Elektroanschluss                          |  |
| Beheizungsart                                      | Elektro                                    |
| Elektroanschluss                                   | 3 AC 400V 50-60HZ                          |
| Heizleistung Elektro in kW                         | 22,90                                      |
| Gesamtanschluss in kW                              | 23,50                                      |
| Absicherung in A                                   | 50   |
| Maße und Gewicht                                   |  |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                          | 1110                                       |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                        | 2759                                       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                         | 1441                                       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                         | 1388                                       |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                       | 2866                                       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                        | 1096                                       |
| Nettogewicht in kg                                 | 458  |
| Bruttogewicht in kg                                | 537  |
| Maximale Bodenbelastung in N                       | 4493                                       |
| Emissionswerte                                     |  |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz         | 56 dB(A) re 20 µPa                         |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                    | 13,70                                      |
| Ausstattung  |  |
| Patentierter Ausgabetisch EasyFold                 | •  |
| Ausgabetischverlängerung (Option)                  | •  |

## PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro

mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung für den Marineeinsatz.



EAN: 4002516367628 / Materialnummer: 11606180 /

Alte Materialnummer: 53421108SOM

|  |    |
|--|----|
| HPC-Mulde  | •  |
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste                 | •  |
| Fußschaltleiste FlexControl                                | •  |
| Eingabetisch mit Gurteingabe                               | •  |
| Wäscheabstreifer   | •  |
| Wäschekasten   | •  |
| Wäscherückführung  | •  |
| Abdeckhaube (Option)                                       | •  |
| Favoritenprogramm  | •  |
| Falscheingabeerkennung                                     | •  |
| Luftfederung   | •  |
| Pausenfunktion   | •  |
| Hoher Anpressdruck   | •  |
| Anzeige Muldenreinigung und wachsen                        | •  |
| Not-Halt-Schalter  | •  |
| Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten | •  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                                 | •  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                        |    |
| Recyclingquote in %  | 98 |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                              |    |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)        | •  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                       |    |
| VDE  | •  |
| CE   | •  |
| WEEE   | •  |
| VDE-EMC  | •  |
| Spritzwasserschutz IPX0                                    | •  |
| UKCA   | •  |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                | •  |