


PRI 421 [EL STW]
 Muldenmangel, Elektro
 mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.




- Leistung 113.0 kg/h*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516366003 / Materialnummer: 11606810 / Alte Materialnummer: 53421101EU

| Bauform und Ausführung | |
|--|--|
| Bauform | Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe |
| Linie | Professional |
| Außenverkleidung | Eisengrau |
| Walzendurchmesser in mm | 365 |
| Arbeitsbreite in mm | 2040 |
| Muldenmaterial | Aluminium |
| Mangelunterbewicklung | Elastische Stahlwolle |
| Mangeltuch | Aramid-Nadelfilztuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h | 113,0 |
| Getestete Betriebsstunden | 20000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Touch-Display |
| Touch-Display (Option) | Touch-Display PRI |
| Programmeinstellung | Einstellung definierter Programmparameter |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 5,4 |
| Einstellbare Temperatur | Stufenlos |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50-60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 22,90 |
| Gesamtanschluss in kW | 23,50 |
| Absicherung in A | 50 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1110 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 2759 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1441 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1388 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 2866 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1096 |
| Nettogewicht in kg | 357 |
| Bruttogewicht in kg | 436 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 3502 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 13,70 |
| Ausstattung | |
| Patentierter Ausgabetisch EasyFold | • |
| Ausgabetischverlängerung (Option) | • |
| HPC-Mulde | • |

PRI 421 [EL STW]
 Muldenmangel, Elektro
 mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.



EAN: 4002516366003 / Materialnummer: 11606810 / Alte Materialnummer: 53421101EU

| | |
|--|---|
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste | • |
| Fußschaltleiste FlexControl | • |
| Eingabetisch | • |
| Wäscheabstreifer | • |
| Wäschekasten | • |
| Wäscherrückführung (Option) | • |
| Abdeckhaube (Option) | • |
| Favoritenprogramm | • |
| Falscheingabeerkennung | • |
| Luftfederung | • |
| Pausenfunktion | • |
| Hoher Anpressdruck | • |
| Anzeige Muldenreinigung und wachsen | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| VDE | • |
| CE | • |
| WEEE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IPX0 | • |
| UKCA | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |