

K 7343 D

Einbau-Kühlschrank 122cm Nischenhöhe

mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED Beleuchtung.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean



EAN: 4002516378464 / Materialnummer: 11641120 /
Alte Materialnummer: 36734300EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 7343 D
Materialnummer Hersteller	11641120
EAN-Nummer	4002516378464
Geräteklasse	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	weiß
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	113,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231

K 7343 D

Einbau-Kühlschrank 122cm Nischenhöhe

mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED Beleuchtung.



EAN: 4002516378464 / Materialnummer: 11641120 /


Alte Materialnummer: 36734300EU1

Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1218
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	41,7
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	190
davon PerfectFresh-Zone in l	67
Gesamtnutzinhalt in l	189
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Wasserfilter	Nein

K 7343 D

Einbau-Kühlschrank 122cm Nischenhöhe

mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED Beleuchtung.



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Seitenansicht