

## DA 9091 W Screen

### Wand-Dunstabzugshaube

mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



- Geradlinige Form mit 880 mm Breite und minimaler Tiefe von 260 mm
- Moderne Touchbedienung auf Glasfront
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Breite Ablage – als Abstellfläche z. B. für Gewürze
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN: 4002516390398 / Materialnummer: 11678450 / Alte Materialnummer: 28909160D

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Graphitgrau
<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Silence-Paket	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
Ambiente-Beleuchtung	No
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	310
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	670
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	39,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0

DA 9091 W Screen  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



EAN: 4002516390398 / Materialnummer: 11678450 / Alte Materialnummer: 28909160D

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 48,0

#### Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	290
Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	605
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	385
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	55,0

#### Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

#### Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	500
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Höhe des Haubenkörpers in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500
Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
Nettogewicht in kg	21,5
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

#### Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

#### Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---


#### Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 29-R Kohlefilter
----------------------------------	----------------------

## DA 9091 W Screen


### Wand-Dunstabzugshaube

mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



DA9091W, DA9092 (Skizze)

1) Installationsbereich für den Netzanschluss,  
 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten.  
 Abluftanschluss alternativ nach hinten, 3) Luftaustritt  
 bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des  
 Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm  
 betragen.



DADC9000 (Skizze)

1) Installationsbereich für Abluftführung in Verbindung  
 mit DA 909x W, 2) Gerätehöhe in Verbindung mit DA  
 909x W.