

KMDA 7476 FR Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Elegantes Design flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Energiesparend und leise leistungsstarker ECO-Motor



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug Betriebsarten Abluft geführt mit nachkaufbaren Zubehör DFK-xxxx, DMK 150-1 Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör Umrüstbar Elegante Glaskeramikoberfläche Farbe der Glaskeramik Schwarz Umlaufender Edelstahlrahmen Aufliegender Einbau Flächenbündiger Dunstabzug Farbe Abdeckgitter Edelstahl Kochzonenausstattung Anzahl der Kochzonen 4 2 Anzahl der Kochbereiche Maximale Anzahl Kochgeschirre 4 PowerFlex-Kochzonen Anzahl Art PowerFlex XL-Kochzone Durchmesser in mm Ø 150 - 230 Leistung in W 2100 Booster in W 3000 TwinBooster in W 3650 1. Kochzone / Kochbereich Position PowerFlex XL-Kochbereich Art Größe in mm 230x460 Max. Booster-Leistung in W 4800 3400 Max. Leistung in W Max. TwinBooster-Leistung in W 7300 2. Kochzone / Kochbereich Position rechts Art PowerFlex XL-Kochbereich Größe in mm 230x460 Max. Booster-Leistung in W 4800 3400 Max. Leistung in W Max. TwinBooster-Leistung in W 7300 Bedienkomfort Miele@home Bedienung über Sensortasten ComfortSelect Plus Automatikfunktion Con@ctivity Digitale Anzeige der Leistungsstufen Displayfarbe Gelb Ankochautomatik Warmhalten Stop&Go-Funktion Recall-Funktion Abschaltautomatik Permanente Topferkennung

EAN: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 / Alte Materialnummer: 26747602D

Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)



KMDA 7476 FR Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 / Alte Materialnummer: 26747602D

Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Wischschutz	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	<u> </u>
ECO-Motor	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	
Beleuchtungseffizienzklasse	<u>-</u>
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
(10-lagig) Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	580
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	580
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe min.(dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-	31,0
13	
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-	56,0
2-13	
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	105
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	410
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	76,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704- 2-13	62,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
· ·	-



KMDA 7476 FR Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug




EAN: 4002516422730 / Materialnummer: 11712790 / Alte Materialnummer: 26747602D

Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	201
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Gewicht in kg	20
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja


Míele


KMDA 7476 FR Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR (Skizze) – Rahmen

1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)







KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 1 (Skizze)


1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 6 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DMK 150-1, 5) DFK-A







KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 3 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 4 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DUU 1000-2


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)


1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1, 4) DFK-AK 90


Míele

KMDA 7476 FR

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug







KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)


1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-L, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1000-2

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-L, 6) DUU 1000-2


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)






KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)