

Scout RX3  
Saugroboter  
mit bester Reinigungsleistung und App-Steuerung.



- Erstklassige Staubaufnahme dank Quattro Cleaning Power
- Systematische Reinigung durch 3D Smart Navigation
- Komfortable Bedienung mit der Miele Scout App
- Gründliche Eckenreinigung dank Corner Brush
- Lange Akkulaufzeit\* – Non-Stop 85 min
- Beschützt Möbel durch Furniture Protection Technology

\* gemessen im Reinigungsmodus Silent, in Standardumgebung nach IEC 62929:2014

EAN: 4002516404514 / Materialnummer: 11713580 / Alte Materialnummer: 41PQL005EU

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Bauform</b>                    |                        |
| Saugroboter                       | •                      |
| Produktmarke                      | Scout RX3              |
| Produkttyp                        | SPQL0                  |
| <b>Bauform und Design</b>         |                        |
| Farbe                             | Obsidianschwarz        |
| <b>Reinigung</b>                  |                        |
| Reinigungssystem                  | Quattro Cleaning Power |
| <b>Navigation</b>                 |                        |
| Navigationssystem                 | 3D Smart Navigation    |
| Advanced Corner Cleaning          | •                      |
| Non-Stop Power                    | •                      |
| Furniture Protection Technology   | •                      |
| Flächenleistung in m <sup>2</sup> | 70                     |
| Laufzeit in Min.                  | 85                     |
| Ladezeit in Min.                  | 180                    |
| Befahrbare Teppichhöhe in mm      | 17                     |
| <b>Bedienkomfort</b>              |                        |
| Reinigungsprogramme               | 4                      |
| Auto-Mode                         | •                      |
| Spot-Mode                         | •                      |
| Turbo-Mode                        | •                      |
| Silent-Mode                       | •                      |
| Manuelle Reinigung                | •                      |
| Timerprogrammierung               | täglich individuell    |
| Touch User Interface              | •                      |
| <b>App</b>                        |                        |
| MobileControl                     | •                      |
| Home Mapping                      | •                      |
| <b>Mobilität</b>                  |                        |
| Flache Bauform                    | 85                     |
| <b>Filtersystem</b>               |                        |
| Abluftfilter                      | AirClean Plus Filter   |
| Staubboxvolumen in l              | 0,4                    |
| <b>Technische Daten</b>           |                        |
| Akkutyp                           | Li-Ion                 |
| Nennkapazität Akku in mAh         | 2600                   |
| Lautstärke in dB                  | 71,0                   |
| Breite in mm                      | 354                    |
| Höhe in mm                        | 85                     |
| Gewicht in kg                     | 3,2                    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>     |                        |
| Filter                            | AirClean Plus Filter   |
| Fernbedienung                     | •                      |
| Ladestation                       | •                      |
| Adapter                           | •                      |
| Reinigungsbürste                  | integriert             |
| Bereichsabgrenzung                | Magnetband             |