

## PDR 518 ROP [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 325.00 l, Füllgewicht 23 (10.0) lb (kg) kg – 13.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516408857 / Materialnummer: 11718040 / Alte Materialnummer: 52518013EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32	23 (10,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Heißwasser
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,56
Programmlaufzeit in Min.	52
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Heißwasser
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Heißwasser in kW	9,80
Gesamtanschluss in kW	0,60
Absicherung in A	10
Maximale Wasservorlauftemperatur in °C	90
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ

PDR 518 ROP [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516408857 / Materialnummer: 11718040 / Alte Materialnummer: 52518013EU

Heizleistung in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1035
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	207,5
Bruttogewicht in kg	221
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2300
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,50
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•