

PDR 922 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 400.00 l, Füllgewicht 13.0 kg – 16.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Plus
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409137 / Materialnummer: 11718230 /
Alte Materialnummer: 52922005EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Heißwasser
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,56
Programmlaufzeit in Min.	60
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Heißwasser
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ

PDR 922 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409137 / Materialnummer: 11718230 /

Alte Materialnummer: 52922005EU

Heizleistung Heißwasser in kW	9,80
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	10

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1162
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	231,9
Bruttogewicht in kg	246
Maximale Bodenbelastung in N	2600

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	62 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	2,60

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	58
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	51
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	93
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	65
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3

PDR 922 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409137 / Materialnummer: 11718230 /

Alte Materialnummer: 52922005EU

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•