

## PDR 944 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409304 / Materialnummer: 11718400 /  
Alte Materialnummer: 52944006EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32	24,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	32,0
Trommelvolumen in l	800,00
Trocknungssystem	Heißwasser
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,47
Programmlaufzeit in Min.	62
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Heißwasser
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ

- Trommelvolumen 800.00 l, Füllgewicht 24.0 kg – 32.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Plus
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

PDR 944 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409304 / Materialnummer: 11718400 /  
Alte Materialnummer: 52944006EU

Heizleistung Heißwasser in kW	12,50
Gesamtanschluss in kW	1,70
Absicherung in A	10

#### Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1206
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1385
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1766
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1474
Nettogewicht in kg	326,3
Bruttogewicht in kg	344
Maximale Bodenbelastung in N	3848

#### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	63 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,00

#### Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

#### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•

#### Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	6
Einsatzüberjacken [Anzahl]	9
Synthetikbetten [Anzahl]	4
Synthetikkissen [Anzahl]	8
Federbetten [Anzahl]	4
Federkissen [Anzahl]	8
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	727
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	95
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	82
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	150
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	131
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	5

PDR 944 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409304 / Materialnummer: 11718400 /

Alte Materialnummer: 52944006EU

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•