

PWM 907 Self-Service [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für Self-Service-Anforderungen im Waschsalon. Füllgewicht 7.0 kg.



- Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 7.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch*
- Gründliche Reinigung – Spezialprogramme für Self-Service
- Zukunftsfähig vernetzbar per WLAN

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516445456 / Materialnummer: 11734920 / Alte Materialnummer: 51907491ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	7,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	46,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Warmspülen in %	45
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600
g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmierbarkeit	Programmierbar
Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich	•
Max. Startzeitvorwahl in h	96
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	5,30

PWM 907 Self-Service [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für Self-Service-Anforderungen im Waschsalon. Füllgewicht 7.0 kg.



EAN: 4002516445456 / Materialnummer: 11734920 /
Alte Materialnummer: 51907491ZER

Gesamtanschluss in kW	5,50
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	230V~
Heizleistung in kW	2,65
Gesamtanschluss in kW	2,85
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	605
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	102,0
Bruttogewicht in kg	106
Maximale Bodenbelastung in N	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,00
Ausstattung	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•

PWM 907 Self-Service [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für Self-Service-Anforderungen im Waschsalon. Füllgewicht 7.0 kg.



EAN: 4002516445456 / Materialnummer: 11734920 /

Alte Materialnummer: 51907491ZER

WiFiConn@ct

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•