Miele

PWM 906 Self-Service [EL DP] Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe speziell für Self-Service-Anforderungen im Waschsalon. Füllgewicht 6.0 kg.



- Trommelvolumen 57 I , Füllgewicht 6.0 kg
- Getestet f
 ür die intensive Nutzung einmalige Miele Qualit
 ät
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- Gründliche Reinigung Spezialprogramme für Self-Service
- Zukunftsfähig vernetzt per WLAN

EAN: 4002516445470 / Materialnummer: 11734950 / Alte Materialnummer: 51906391ZER

Bauform und Ausführung		
Bauform	Frontlader, säulenfähig	
Linie	Performance Plus	
Front	Edelstahl	
Blendenfarbe	Edelstahl	
Beladungsmenge in kg	6,0	
Trommelvolumen in I	57	
Türöffnung [Ø] in mm	300	
Türöffnungswinkel in Grad	167	
Türanschlag	rechts	
Wartungsfreier Synchronmotor	•	
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•	
Anwendung		
Geeignet für den Waschsalon	•	
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim		
Leistungsdaten		
Geprüfte Hygiene	•	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an	7,00	
Warmwasser in I/kg	7,00	
Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an	0,06	
Warmwasserin kWh/kg	3,00	
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in I	42,0	
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,38	
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49	
Restfeuchte bei	45	
Warmspülen in %		
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600	
g-Faktor	704	
Getestete Betriebsstunden	30000	
Steuerung		
Steuerungstyp	M Touch Flex	
Programmierbarkeit	Programmierbar	
Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich	•	
Max. Startzeitvorwahl in h	96	
Restzeitanzeige	•	
Programmablaufanzeige	•	
Sprache jederzeit einfach wählbar	•	
Dosierung		
Einspülkasten	3 Fächer	
CapDosing	•	
Flexible Dosieradapter (Option)	•	
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen	6	
[Anzahl]		
Leerstandsensierung	•	
Standard Elektroanschluss		
Beheizungsart	Elektro	
Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ	
Heizleistung in kW	5,30	
Gesamtanschluss in kW	5,50	
Gesamtanschluss in kW Absicherung in A		



PWM 906 Self-Service [EL DP] Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe speziell für Self-Service-Anforderungen im Waschsalon. Füllgewicht 6.0 kg.

Miete

EAN: 4002516445470 / Materialnummer: 11734950 / Alte Materialnummer: 51906391ZER

Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	230V~
Heizleistung in kW	2,65
Gesamtanschluss in kW	2,85
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	605
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	99,0
Bruttogewicht in kg	103
Maximale Bodenbelastung in N	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
Ausstattung	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	_ `
WiFiConn@ct	·
Normen, Prüf- und Kennzeichen	-
CE	•
VDE-EMV	
V DL LIVIV	-



PWM 906 Self-Service [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe speziell für Self-Service-Anforderungen im Waschsalon. Füllgewicht 6.0 kg.



EAN: 4002516445470 / Materialnummer: 11734950 / Alte Materialnummer: 51906391ZER

VDE	•	
Spritzwasserschutz IP X4	•	
WEEE	•	
Macabinapriahtliniankanform paah 2006/42/EC	_	