

PRI 217 [EL STW FLT]  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit modernster Steuerung, Stahlwollbewicklung und flexibler Wäscheführung.



- Leistung 60.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 250 mm, Arbeitsbreite 1660 mm
- Mühelos umstellbar – flexible Wäscherückführung
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516423034 / Materialnummer: 11744750 / Alte Materialnummer: 53217010EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	250
Arbeitsbreite in mm	1660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	60,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,5
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	11,00
Gesamtanschluss in kW	11,60
Absicherung in A	25
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1110
Außenmaß, Nettobreite in mm	2238
Außenmaß, Nettotiefe in mm	650
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1414
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	189
Bruttogewicht in kg	214
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1890
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 217 [EL STW FLT]  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit modernster Steuerung, Stahlwollbewicklung und flexibler Wäscheführung.



EAN: 4002516423034 / Materialnummer: 11744750 / Alte Materialnummer: 53217010EU

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	11,00
<b>Ausstattung</b>	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Flexible Wäscheführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•