

APCL 073

Regalwagen

mit 3 schräg nach hinten abfallenden Zwischenböden für viel Stauraum.



- Hohe Qualität – stabile Stahlrohrkonstruktion
- Vollgummibereifung mit 4 feststellbaren Lenkrollen
- Kein Herausrutschen der Wäsche durch Rückseite mit Längsstreben

EAN: 4002516423928 / Materialnummer: 11748060 / Alte Materialnummer: 59590073EU

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Mangeln	•
Bügelssysteme	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•

APCL 073

Regalwagen

mit 3 schräg nach hinten abfallenden Zwischenböden für viel Stauraum.



EAN: 4002516423928 / Materialnummer: 11748060 / Alte Materialnummer: 59590073EU

PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•

APCL 073

Regalwagen

mit 3 schräg nach hinten abfallenden Zwischenböden für viel Stauraum.

EAN: 4002516423928 / Materialnummer: 11748060 / Alte Materialnummer: 59590073EU

PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•

APCL 073

Regalwagen

mit 3 schräg nach hinten abfallenden Zwischenböden für viel Stauraum.



EAN: 4002516423928 / Materialnummer: 11748060 / Alte Materialnummer: 59590073EU

PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Stahl, Holz kunststoffbesch.
Farbe	Eisengrau
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1740
Außenmaß, Nettobreite in mm	800
Außenmaß, Nettotiefe in mm	420
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1750
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	420
Nettogewicht [kg]	27,00
Bruttogewicht in kg	29,00