

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



- Trommelvolumen 100 l, Füllgewicht 11.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 50 %\*, g-Faktor 370
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Alte Materialnummer: 51511010EU

### Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	11,0
Trommelvolumen in l	100
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel aus Edelstahl	•

### Anwendung

Geeignet für das Facility Management	•
--------------------------------------	---

### Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,10
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,12
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,03
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	78,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	124,6
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,37
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,61
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	54
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	75,7
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	124,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,32
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	0,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	45
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	54
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	370
Getestete Betriebsstunden	30000

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Alte Materialnummer: 51511010EU

<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	7,95
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	845
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	750
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	917
Nettogewicht in kg	148,0
Bruttogewicht in kg	161
Maximale Bodenbelastung in N	2577
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	61 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	2,80
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Desinfektionsspülen	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Alte Materialnummer: 51511010EU

Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	96
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	255
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	58
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	50
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	92
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	65
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•