

DGC 7450 Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Hervorragende Ergebnisse MonoSteam-Dampftechnologie
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln TasteControl
- Leichte Reinigung PerfectClean-Ausstattung



Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
Dampfbackofen	•
PureLine	•
Genussvorteile	
TasteControl	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Dampfgaren	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heißluft	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
	•
Programmierung Garzeitanfang Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
	•
Ist-Temperaturanzeige	
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•

EAN: 4002516587576 / Materialnummer: 11785200 / Alte Materialnummer: 22745042D



DGC 7450 Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



EAN: 4002516587576 / Materialnummer: 11785200 / Alte Materialnummer: 22745042D

Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in	20
min Dflogokomfort	
Pflegekomfort	•
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	· <u>·</u>
Emaille Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	<u>.</u>
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
MonoSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	2,20
Frischwassertank Volumen in I	1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in I	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturren Backofenbetrieb max. in °C	250
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	70
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 569
Gerätebreite in mm	595



DGC 7450 Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



EAN: 4002516587576 / Materialnummer: 11785200 / Alte Materialnummer: 22745042D

Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569,3
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

,


Míele

DGC 7450 Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.




Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 $\rm cm^2$




Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm - Glas, 23,3 mm - Edelstahl



595


Einbau H7000 XL, Skizze






Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.



H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm



Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm - Glas, 23,3 mm - Edelstahl