

PDR 914 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 250.00 l , Füllgewicht 10.0 kg – 14.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516443254 / Materialnummer: 11795520 /
Alte Materialnummer: 52914002EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	14,0
Trommelvolumen in l	250,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	13,30
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	24
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PDR 914 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443254 / Materialnummer: 11795520 /

Alte Materialnummer: 52914002EU

Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	852
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	938
Nettogewicht in kg	160,4
Bruttogewicht in kg	172
Maximale Bodenbelastung in N	1779
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	51 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,90
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	92
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atenschutzmasken [Anzahl]	8
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	255
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	53

PDR 914 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443254 / Materialnummer: 11795520 /

Alte Materialnummer: 52914002EU

Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	45
----------------------------------	----

Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	83
-----------------------------------	----

Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	59
-----------------------------------	----

Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
------------------------------	---

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
--------------------------------------	--

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-EMC	•
---------	---

Spritzwasserschutz IP X4	•
--------------------------	---

WEEE	•
------	---

UKCA	•
------	---

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
---	---