

PDR 918 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 325.00 l , Füllgewicht 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Plus
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516443438 / Materialnummer: 11795580 /
Alte Materialnummer: 52918012EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	15,00
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,64
Programmlaufzeit in Min.	29
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PDR 918 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443438 / Materialnummer: 11795580 /
Alte Materialnummer: 52918012EU

Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Dampf in kW	28,00
Gesamtanschluss in kW	0,60
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1035
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	207,5
Bruttogewicht in kg	221
Maximale Bodenbelastung in N	2300
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,50
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	94
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	295
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	68

PDR 918 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443438 / Materialnummer: 11795580 /

Alte Materialnummer: 52918012EU

Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	59
----------------------------------	----

Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	108
-----------------------------------	-----

Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	76
-----------------------------------	----

Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
------------------------------	---

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
--------------------------------------	--

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-EMC	•
---------	---

Spritzwasserschutz IP X4	•
--------------------------	---

WEEE	•
------	---

UKCA	•
------	---

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
---	---