

PDR 922 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 400.00 l , Füllgewicht 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516443513 / Materialnummer: 11795700 / Alte Materialnummer: 52922013EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	22,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	15,00
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,61
Programmlaufzeit in Min.	29
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Dampf in kW	28,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	10

PDR 922 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443513 / Materialnummer: 11795700 / Alte Materialnummer: 52922013EU

Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1162
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	231,9
Bruttogewicht in kg	246
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2600
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	62 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	94
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 922 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443513 / Materialnummer: 11795700 / Alte Materialnummer: 52922013EU

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

