

PDR 928 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 500.00 l , Füllgewicht 20.0 kg – 28.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516443568 / Materialnummer: 11795810 / Alte Materialnummer: 52928016EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	20,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	28,0
Trommelvolumen in l	500,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	26,30
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,59
Programmlaufzeit in Min.	25
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Dampf in kW	35,00
Gesamtanschluss in kW	1,20
Absicherung in A	10

PDR 928 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443568 / Materialnummer: 11795810 / Alte Materialnummer: 52928016EU

<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1206
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1019
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1766
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1108
Nettogewicht in kg	281,3
Bruttogewicht in kg	296
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	3171
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,30
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	5
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	545
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	105
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	91
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	167
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	118
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 928 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443568 / Materialnummer: 11795810 / Alte Materialnummer: 52928016EU

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•