Miele

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



- Trommelvolumen 325.00 I , Füllgewicht 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung Schontrommel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Abb. zeigt Trockner mit separat bestellbarem Wärmepumpenmodul

EAN: 4002516443643 / Materialnummer: 11795890 / Alte Materialnummer: 52918007EU

| Parafarana and Austriana and | |
|--|----------------------|
| Bauform und Ausführung | Creation dos |
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front Fill a billion and 05 | Edelstahl |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 13,0 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 18,0 |
| Trommelvolumen in I | 325,00 |
| Trocknungssystem | Wärmepumpe |
| Türöffnung [Ø] in mm | 520 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in I/Std. | 10,90 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,21 |
| Programmlaufzeit in Min. | 39 |
| Lebensdauer in Trockenzyklen | 40000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart Seines in Se | Wärmepumpe mit |
| | CleanStream |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 0,00 |
| | · |

Wärmpumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.



PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516443643 / Materialnummer: 11795890 / Alte Materialnummer: 52918007EU

| Heizleistung Wärmepumpe in kW | 10,00 |
|---|--------------------|
| Gesamtanschluss in kW | 5,10 |
| Absicherung in A | 16 |
| Maße und Gewicht Trockner | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1400 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 906 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1035 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1526 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1090 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1125 |
| Nettogewicht in kg | 169,5 |
| Bruttogewicht in kg | 183 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m² | 1928 |
| Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner) | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1370 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 906 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 426 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1530 |
| Nettogewicht in kg | 159,5 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1000 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 800 |
| Bruttogewicht in kg | 201,0 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m² | 1652 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 53 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 4,50 |
| Ausstattung | |
| StreamClean (Wärmetauscherreinigung) | • |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Großflächiger Flusenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Kältemittel | R450a |
| Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e | 605 |
| Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e | 1936 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| WLAN Trockner | • |
| Connector Box | • |
| LAN-Modul (Option) | • |
| Kapazitäten | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 12 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 2 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 3 |
| | - |



PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516443643 / Materialnummer: 11795890 / Alte Materialnummer: 52918007EU

| Synthetikbetten [Anzahl] | 1 |
|-----------------------------------|-----|
| Synthetikkissen [Anzahl] | 3 |
| Federbetten [Anzahl] | 1 |
| Federkissen [Anzahl] | 3 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 295 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl] | 68 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] | 59 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 108 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 76 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 3 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| UKCA | |
| UNUA | _ |